

Garant**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	091051 29
GTIN	4062406944346
Razred artikla	01B

Opis

Izvedba:

Nova GARANT servisna kolekcija od elastične mješovite tkanine s XLANCE rastezljivim udjelom za visoku fleksibilnost. Moderan kroj i sportski dizajn. Dugotrajna udobnost zahvaljujući rastezljivim umetcima u 4 smjera od COOLMAX materijala na mjestima s povećanim zahtjevima rastezanja i pojačanog znojenja. Ugodan osjećaj nošenja za cijeli dan. Posebno lagano zahvaljujući kombinaciji visokokvalitetnih tkanina „made in Europe“. Zatvoreni YKK patentni zatvarači za dugi vijek trajanja. Prikladno za industrijsko pranje prema EN ISO 15797. Postojana boja i oblik. Prikladno za sve primjene s velikim zahtjevima za kretanje, na primjer za radove održavanja. Radne hlače s elastičnom trakom za veću udobnost nošenja. Podignuta stražnja traka oko struka izrađena od rastezljivog materijala. Dva stražnja džepa. Zatik i torba za ravnalo. Džep s patentnim zatvaračem i džep za mobitel.

Tehnički opis

Konfekcijska veličina DE	29
Spol	Muškarci
Sastav tkanine	32% pamuk
Sastav tkanine	4 % elastolefin

Sastav tkanine	64% poliester
Gramaza materijala / debljina tkanine	220 g/m ²
Standardna odjeća	Oeko-Tex Standard 100
Pranje	60 °C šareno rublje
Pranje	Prikladno za industrijsko pranje
Boja	tamnomodre / crne
Vrsta proizvoda	Radne hlače