

**Digitalni mikrometar, Mjerno područje: 75-100mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	421492 75-100
GTIN	4067263101703
Razred artikla	42B

**Opis****Izvedba:**

Dobro čitljivi indikator. Mjerne površine otvrdnjene tvrdim metalom. Digitalni i analogni prikaz. Metalno kućište zaštićeno od prašine i vode.

**Funkcija:**

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

**Dio isporuke:**

Uključuje 1 bateriju br. 081560 vel. CR2032. 1 utična kuglica za mjerenje zakrivljenih površina. 1 Etalon.

**Tehnički opis**

Mjerno područje	75 - 100 mm
Broj sadržanih baterija	1
Kosina osovine	0,5 mm
Opskrba energijom	na bateriju
Očitavanje	0,001 mm
IP-klasa zaštite	IP 54
Vreteno Ø	6,5 mm
Granica odstupanja	5 µm
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032

Kalibriranje	B2
Tip baterije	Gumb-baterija
Standard	DIN 863
Mjerna tehnika	digitalno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mikrometar

### Usluge

Kalibriranje Mikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno područje 100 mm	022040 100
DAkkS kalibriranje Mikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno područje 100 mm	022050 100

### Pribor

Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032
Etalon ukupna duljina 75 mm	421100 75