

**Digitalni mikrometar, Mjerno područje: 50-75mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	421492 50-75
GTIN	4062406063207
Razred artikla	42B

Opis**Izvedba:**

Dobro čitljivi indikator. Mjerne površine otvrdnjene tvrdim metalom. Digitalni i analogni prikaz. Metalno kućište zaštićeno od prašine i vode.

Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Uključuje 1 bateriju br. 081560 vel. CR2032. 1 utična kuglica za mjerenje zakrivljenih površina. 1 Etalon.

Tehnički opis

Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Broj sadržanih baterija	1
Granica odstupanja	5 µm
Tip baterije	Gumb-baterija
Mjerno područje	50 - 75 mm
Očitavanje	0,001 mm
Kalibriranje	B2
Vreteno Ø	6,5 mm
Opskrba energijom	na bateriju

Kosina osovine	0,5 mm
IP-klasa zaštite	IP 54
Standard	DIN 863
Mjerna tehnika	digitalno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mikrometar

Usluge

Kalibriranje Mikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno područje 100 mm	022040 100
DAkkS kalibriranje Mikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno područje 100 mm	022050 100

Pribor

Etalon ukupna duljina 50 mm	421100 50
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032