

**Garant****Izmjenjiva glava Medium za čeono ubodno tokarenje, lijevi, Ø-područje utora D1 / D2: 44/60mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	274012 44/60
GTIN	4067263778707
Razred artikla	21U

**Opis****Izvedba:**

Za izmjenjive rezne pločice br. 275000 – 275015.

**Upotreba:**

U kombinaciji sa steznim držačem br. 274002 ili alternativno s adapterom br. 274001 i odgovarajućim osnovnim držačem za ubodne mačeve.

**Pažnja:**

Bez montažnih vijaka (isporučuju se sa steznim držačem). Ključ za montažu br. 279940 naručuje se zasebno.

**Napomena:**

$D_1$  = minimalni Ø za 1. utor /  $D_2$  = maksimalni Ø za 1. utor.

**Tehnički opis**

minimalni 1. utor Ø $D_1$	44 mm
maksimalni 1. utor Ø $D_2$	60 mm
maksimalna dubina reza $t_{maks}$	26 mm
Primjena	lijevi
Ključ sustava	da
Širina utora w	3 mm

Vrsta proizvoda

Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje