

**TMSERROR, tip: GBH18V21****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	075515 GBH18V21
GTIN	4059952528106
Razred artikla	03B

**Opis****Izvedba:**

**Akumulatorska udarna bušilica od 18 V s prihvatom alata SDS-plus i motorom bez četkica.**

- **Preopteretiva spojka za zaštitu korisnika i stroja.**
- **Desni/lijevi hod.**
- **Izrazito izdržljiv: Electronic Motor Protection isključuje motor u slučaju preopterećenja; potpuno funkcionalno čak i nakon ispitivanja padom na beton s visine od 2 m.**

**Dio isporuke:**

Akumulatorska udarna bušilica GBH 18V-21 Professional, L-Boxx.

**Napomena:**

Odgovarajuća HM udarna svrdla pronaći ćete od br. 787000. Odgovarajuće zamjenske baterije i punjače pronaći ćete pod br. 073851– 073866.

**Tehnički opis**

Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
maksimalni Ø spiralne rupe u drvu	30 mm
Pakiranje	Sistemska kovčeg (L-Boxx)
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	13 mm
Prihvat za alat oblik	SDS-Plus
maksimalni Ø spiralne rupe u betonu	21 mm

Raspon broja okretaja	0 - 1800 min <sup>-1</sup>
Težina bez baterije	2,4 kg
Udarna energija	2 J
maksimalan broj udaraca	5100 min <sup>-1</sup>
Oznaka proizvođača	GBH 18V-21
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Bosch 18 V
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Napon baterije	18 V
Broj sadržanih baterija	0
Vrsta proizvoda	Bušaći čekić

---

## Pribor

Li-Ionski akumulator tip akumulatora, napon akumulatora B18 V	073851 B18
---	------------