

Garant**Viljuškasto-okasti ključ s račnom, širina ključa: 6mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	614770 6
GTIN	4067263001058
Razred artikla	61B

Opis**Izvedba:**

Obostrano s lakohodnom, čvrstom račnom – prebacivanje za pritezanje ulijevo i udesno. Prstenasta strana s posebno glatkom, stabilnom prstenastom račnom. Ekstremno mali kut zaostajanja od 5°.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, mat kromiran.

Tehnički opis

Širina otvor ključa b	16,5 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
Visina otvora ključa h ₁	3,9 mm
Duljina ključa L	136 mm
Visina prstena h ₂	7,6 mm
Širina ključa	6 mm
Ø prstena D	17,5 mm
Položaj ključa	0 stupanj
Broj zubi	72
Radni kut	5 stupanj
Postupak izrade	kovano u ljevačkom kalupu
Materijal	Krom-vanadij-čelik

Površina	kromirani
Krajnji graničnik na strani otvora ključa	ne
Funkcija držanja izmjerene vrijednosti na strani otvora ključa	ne
s okretnom glavom	ne
Preklopna čegrtaljka	ne
Vrsta proizvoda	Ključevi za vijke