

Garant**Viljuškasto-okasti ključ s račnom, širina ključa: 22mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 614770 22 |
| GTIN | 4067263001201 |
| Razred artikla | 61B |

Opis**Izvedba:**

Obostrano s lakohodnom, čvrstom račnom – prebacivanje za pritezanje ulijevo i udesno. Prstenasta strana s posebno glatkom, stabilnom prstenastom račnom. Ekstremno mali kut zaostajanja od 5°.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, mat kromiran.

Tehnički opis

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Visina otvora ključa h_1 | 7,3 mm |
| Ø prstena D | 42 mm |
| Širina otvor ključa b | 47,6 mm |
| Duljina ključa L | 286 mm |
| Dimenzije širine ključa | metrički |
| Visina prstena h_2 | 13,9 mm |
| Širina ključa | 22 mm |
| Položaj ključa | 0 stupanj |
| Broj zubi | 72 |
| Radni kut | 5 stupanj |
| Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu |
| Materijal | Krom-vanadij-čelik |

| | |
|--|-------------------|
| Površina | kromirani |
| Krajnji graničnik na strani otvora ključa | ne |
| Funkcija držanja izmjerene vrijednosti na strani otvora ključa | ne |
| s okretnom glavom | ne |
| Preklopna čegrtaljka | ne |
| Vrsta proizvoda | Ključevi za vijke |