

**Garant****Viljuškasto-okasti ključ s račnom, širina ključa: 32mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 614770 32     |
| GTIN           | 4067263001249 |
| Razred artikla | 61B           |

**Opis****Izvedba:**

Obostrano s lakohodnom, čvrstom račnom – prebacivanje za pritezanje ulijevo i udesno. Prstenasta strana s posebno glatkom, stabilnom prstenastom račnom. Ekstremno mali kut zaostajanja od 5°.

**Materijal:**

Krom-vanadij čelik, mat kromiran.

**Tehnički opis**

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Širina otvor ključa b               | 63,1 mm                   |
| Širina ključa                       | 32 mm                     |
| Duljina ključa L                    | 425 mm                    |
| Dimenzije širine ključa             | metrički                  |
| Visina prstena h <sub>2</sub>       | 16,6 mm                   |
| Visina otvora ključa h <sub>1</sub> | 9,4 mm                    |
| Ø prstena D                         | 60 mm                     |
| Položaj ključa                      | 0 stupanj                 |
| Broj zubi                           | 72                        |
| Radni kut                           | 5 stupanj                 |
| Postupak izrade                     | kovano u ljevačkom kalupu |
| Materijal                           | Krom-vanadij-čelik        |

|  |                   |
|--|-------------------|
| Površina   | kromirani         |
| Krajnji graničnik na strani otvora ključa                      | ne                |
| Funkcija držanja izmjerene vrijednosti na strani otvora ključa | ne                |
| s okretnom glavom  | ne                |
| Preklopna čegrtaljka   | ne                |
| Vrsta proizvoda  | Ključevi za vijke |