

**Garant****Glodača glava za skošenja 45°, s navojem, Ø D: 23,5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	216102 23,5
GTIN	4045197469939
Razred artikla	210

**Opis****Napomena:**GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 3,8** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 15IP**.**Tehnički opis**

Ø D <sub>1</sub> h6	12,5 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SD.. 090308
Duljina izboja L <sub>1</sub>	23 mm
Prihvatni navoj M	M12
minimalni dodirni Ø D <sub>max</sub>	35,8 mm
Ø D <sub>2</sub>	20,7 mm
Ukupna duljina L <sub>ukupno</sub>	35 mm
Ø reza D <sub>c</sub>	23,5 mm
Minimalni ulazni Ø D <sub>min</sub>	36 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Broj oštrica Z	4

Izvedba drške	s navojem
Kut ukošenja odostraga	45 stupanj
Unutarnje hlađenje	da
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za skošenja

## Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice10-dijelni	219805
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice10-dijelni	219804
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 3,8 Nm	211750 3,8