

**Garant****ANGT 100305 PDER, HB7830, tip: ST1400****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 216037 ST1400 |
| GTIN           | 4045197411426 |
| Razred artikla | 21A           |

**Opis**ANGT 100305 PDER ST1400 Posmak  $f_z$  po zubu: 0,1 mm**Tehnički opis**

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Tip                              | ST1400                            |
| Posmak $f_z$ po zubu             | 0,1 mm                            |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | ANGT 100305 PDER                  |
| Vrsta                            | HB7830                            |
| Rezni materijal                  | HM                                |
| Vrsta proizvoda                  | Okretna rezna pločica za glodanje |

**Podaci korisnika**

|  | Prikladno za | $V_c$ | ISO kod |
|--|--------------|-------|---------|
|--|--------------|-------|---------|

|                                |                                    |           |   |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------|---|
| Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>  | prikladno samo u posebnim uvjetima | 240 m/min | P |
| Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>  | prikladno samo u posebnim uvjetima | 235 m/min | P |
| Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>  | prikladno samo u posebnim uvjetima | 180 m/min | P |
| Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup> | prikladno                          | 100 m/min | P |
| Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup> | prikladno                          | 100 m/min | P |
| GG(G)                          | prikladno samo u posebnim uvjetima | 210 m/min | K |
| mokro maksimalno               | prikladno                          |           |   |
| suho                           | prikladno                          |           |   |