

Garant**APMT 100305 TR, HB7525, tip: ST900****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	215946 ST900
GTIN	4045197554468
Razred artikla	21A

Opis**Izvedba:**

Izmjenjiva rezna pločica s veoma pozitivnom geometrijom i zakrivljenom reznom oštricom za veoma mekano rezanje.

Napomena:

Smjernice za upotrebu vrijede za glodala br. 215800, 215803, 215850, 215853 i 215870.

Za $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p \text{ maks}} = 4,8$ mm.

Debljina pločica: 3,5 mm

Kutni radijus: 0,5 mm

Posmak f_z po zubu: 0,12 mm

Tehnički opis

Tip	ST900
Posmak f_z po zubu	0,12 mm
Kutni radijus	0,5 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	APMT 100305 TR

Vrsta	HB7525
Rezni materijal	HM
Debljina pločica	3,5 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	390 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	270 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	230 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	220 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	250 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	160 m/min	M
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	180 m/min	K
Uni	prikladno		
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		