

Garant**Glodača glava za skošenja 45°, s navojem, Ø D: 33,5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	216102 33,5
GTIN	4045197469953
Razred artikla	210

Opis**Napomena:**GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 3,8** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 15IP**.**Tehnički opis**

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SD.. 090308
Ø D ₂	28,7 mm
Ø reza D _c	33,5 mm
minimalni dodirni Ø D _{max}	45,8 mm
Duljina izboja L ₁	24 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Prihvatni navoj M	M16
Minimalni ulazni Ø D _{min}	46 mm
Ukupna duljina L _{ukupno}	40 mm
Ø D ₁ h6	17 mm
Broj oštrica Z	5

Izvedba drške	s navojem
Kut ukošenja odostraga	45 stupanj
Unutarnje hlađenje	da
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za skošenja

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice10-dijelni	219804
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 3,8 Nm	211750 3,8
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice10-dijelni	219805