

Garant**SCLT 05T104, HB7735, tip: UNI****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	216475 UNI
GTIN	4045197482051
Razred artikla	21A

Opis

SCLT 05T104 UNI Kutni radijus: 0,4 mm

Tehnički opis

Tip	UNI
Kutni radijus	0,4 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SCLT 05T104
Vrsta	HB7735
Rezni materijal	HM
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
--	--------------	----------------	---------

Aluminij, plastični materijali	prikladno	410 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	410 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	280 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	240 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	205 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	200 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	150 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	110 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	95 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno	60 m/min	S
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		