



Višestruki magnetski kutnik, Ferit



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	085964
GTIN	5012095018698
Razred artikla	08Q

Opis

Izvedba:

S kutevima **30°**-, **45°**-, **60°**-, **75°**- i **90°**. Otporno na temperature maksimalno 180 °C.

Tehnički opis

Ø bušenja	5 mm
maksimalna nazivna snaga stezanja	100 N
Debljina	12 mm
Težina	0,3 kg
Visina	65 mm
maksimalna postojanost na temperaturi	180 °C
Duljina	100,5 mm
Materijal jezgre magneta	Ferit
Vrsta proizvoda	Kutni magnet

