


KOMET® upuštač od 45°, Weldon drška, za DIN vijke s upuštenom glavom: M20

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	216600 M20
GTIN	4047109013032
Razred artikla	24D

Opis
Upotreba:

Za **poravnanje** okruglih i izduženih rupa i za glodanje trapeznih utora. Za upuštenje prema DIN upotrebljivo za DIN-vijke M 10 – M 20.

Potrebni su stabilni uvijeti rada (nije primjenjivo na bušilicama).

Napomena:

Za odgovarajuću izmjenjivu reznu pločicu pogledajte 216700; 216740; 216770.

Tehnički opis

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	239653 10IP (2,8 Nm)
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	TO.. 1403
Izmjenjiva pločica 216700 / 216740 / 216770	26-660
za DIN vijke s upuštenom glavom	M20
Ø drške D_s h6	20 mm
minimalni dodirni $\varnothing D_{max}$	37 mm
Broj oštrica Z	2
Broj izmjenjivih okretnih pločica	2
Ø upuštanja D	19 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	100 mm
Izvedba drške	Weldon drška

Unutarnje hlađenje	ne
Kut upuštanja	90 stupanj
Vrsta proizvoda	Upuštač

Pribor

Torx Plus® set priteznih vijaka10-dijelni tip 10IP	239653 10IP
--	-------------