



Sigurnosni pištolj za komprimirani zrak s fiksno montiranom cijevi „StarTip“, duljina ispušne cijevi: 90mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	080251 90
GTIN	2050000970269
Razred artikla	08A

Opis

Izvedba:

Obuhvaća šest zasebnih ispusta. Posljedica je prigušujući učinak; pištolj za ispuh zraka u skladu je s OSHA sigurnosnim standardima.

Pištolji za komprimirani zrak s kontinuiranom regulacijom protoka zraka, lagani, s više mogućnosti odlaganja i jednostavnim rukovanjem.

Sigurnosni pištolj za komprimirani zrak (serija 208) s tihom mlaznicom (79 dB(A)).

Upotreba:

Za povećanje učinka, poboljšanje ekonomičnosti i povećanje sigurnosti industrijskih pneumatskih sustava.

Dio isporuke:

Uključujući čelični spojni adapter br. 080290 vel. 1/4.

Napomena:

CEJN-Serija 320 odgovara eurostandardu 7.6 (Ø nazivnog 7,6 mm, Euro-profil) i kompatibilna je sa svim tekućim sustavima.

Tehnički opis

Duljina ispušne cijevi	90 mm
Buka kod ispuha	79 dB(A)
Vrijednost protoka	190 l/min
Vrsta proizvoda	Pištolj

Pribor

Proziran štitnik za pištolj za komprimirani zrak Vanjski Ø
100 mm

080256 100

Garnitura magnetskih držača serije

080261

Spojnica s vanjskim navojem Garnitura od 5 dijelova
Priključni vanjski navoj 1/4 col

080290 1/4