

Garant**RDHX 1003 MOT, HB735, tip: UNI****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212254 UNI
GTIN	4045197601902
Razred artikla	21A

Opis**Izvedba:**

Sve izmjenjive rezne pločice prikladne su za korištenje s 0° negativnim i s 7° pozitivnim nosačima.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti za $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p \text{ maks.}} = 2,5$ mm.

ISO-kod izmjenjive rezne pločice: RDHX 1003 MOT

Tip: UNI

Tehnički opis

Tip	UNI
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	RDHX 1003 MOT
Rezni materijal	HM
Vrsta	HB735
Broj zamjena/oštrica	1
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	330 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	255 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	210 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	180 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	220 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	160 m/min	M
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	180 m/min	K
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno		