



Teleskopske višenamjenske ljestve, 4-dijelne, broj gazišta: 4X3



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	966111 4X3
GTIN	4003866419340
Razred artikla	96Z

Opis

Izvedba:

Višenamjenske naslonske ljestve, stojeće ljestve i stepenaste ljestve s gazištima, sve u jednom. Radna visina se u svim varijantama može podesiti u razmaku prečki od 280 mm. Spoj prečki i profila jako čvrstim kvalitetnim rubovima. Kompaktna transportna dimenzija, može se sklopiti kako bi se uštedio prostor. Jednostavan za korištenje, automatski uključuje sigurnosnu kopču od aluminija. Sigurno podešavanje visine pomoću 4 ručke za izvlačenje od lijevanog aluminija. S preklopivim prečkama za korištenje kao naslonske ljestve sukladno EN 131-1 (ne za veličinu 4×3). Prečke se mogu preklopiti prema dolje za transport ili kada se koriste kao ljestve za uštedu prostora.

Standard:

DIN EN 131.

Tehnički opis

širina sklopljena	0,5 m
Radna visina ljestvi cca	3,85 m
Izvedba nagazne površine	Prečka

Duljina ljestvi, izvučenih	2,98 m
Radna visina samostojećih ljestvi cca	2,75 m
Duljina sklopljena	1,05 m
dubina, sklopljena	0,21 m
Broj stupnjeva	4×3
Standard	DIN EN 131-2
Težina	9 kg
Tehnika uspona nosivost	150 kg
Vrsta proizvoda	Višenamjenske ljestve