

Garant GREENPLUS

**GARANT GreenPlus Power Force, Sadržaj (ml ili l): 200****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 088006 200    |
| GTIN           | 4067263120551 |
| Razred artikla | 01L           |

**Opis****Izvedba:**

NSF certificirano. Pogodno za upotrebu u prehrambenoj industriji.

**Ekstremna moć odmaščivanja** zahvaljujući hibridnoj tehnologiji. Zagorena prljavština, specijalne masti, ulja, čađa, abrazija gume, bitumen, vosak i paste otapaju se zahvaljujući biljnim ekstraktima i brzo uklanjaju s površine zahvaljujući tehnologiji tenzida. Plastični spremnik od 200 litara.

Power Force je čistač na vodu s malo pjene na bazi obnovljivih sirovina. Zahvaljujući prirodnim aktivnim sastojcima, prljavština se snažno uklanja bez oštećenja površina. Ugodan miris i odsutnost otapala i HOS-a čine ga savršenim za snažan, siguran rad. Power Force predstavlja učinkovitu alternativu otapalima. Uz ručnu primjenu, može se koristiti i u uređajima za čišćenje dijelova. U ovoj se primjeni sredstvo za čišćenje može koristiti nekoliko puta i podržava koncept cirkulacije. To ne samo da štedi resurse, već i izbjegava stvaranje otpada. Zbog NSF certifikata, sredstvo za čišćenje može se koristiti ne samo u održavanju, već i u prehrambenoj industriji.

- **Bez potrebe za posebnim označavanjem.**
- **Može se koristiti ručno i strojno.**
- **NSF certifikat za prehrambeni sektor.**
- **Prikladno za punjenje boca s raspršivačem i tlačnih prskalica.**

**Tehnički opis**

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Temperatura na području primjene | 2 - 40 °C                        |
| Vrelište                         | 100 °C                           |
| Boja                             | prozirno                         |
| Održivost                        | GARANT GreenPlus                 |
| Oblik                            | tekuće                           |
| pH-vrijednost                    | 10,5 - 11                        |
| Sadržaj                          | 200 l                            |
| Temperatura skladištenja         | 2 - 35 °C                        |
| Gustoća                          | 1,007 g/cm <sup>3</sup>          |
| Izvedba                          | Bačva                            |
| Seriya                           | GreenPlus                        |
| Vrsta proizvoda                  | Univerzalno sredstvo za čišćenje |