

Garant**RDHX 1604 MOTN, HB7515, tip: ST1400**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212298 ST1400
GTIN	4045197553829
Razred artikla	21A

Opis

Izvedba:

Sve izmjenjive rezne pločice prikladne su za korištenje s 0° negativnim i s 7° pozitivnim nosačima.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti za $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p\text{ maks.}} = 5,0$ mm.

Posmak f_z po zubu: 0,3 mm

ISO-kod izmjenjive rezne pločice: RDHX 1604 MOTN

Tip: ST1400

Tehnički opis

Tip	ST1400
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	RDHX 1604 MOTN
Rezni materijal	HM
Vrsta	HB7515
Posmak f_z po zubu	0,3 mm

Broj zamjena/oštrica	1
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	430 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	330 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	270 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	230 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	300 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	210 m/min	M
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	230 m/min	K
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		