


SOMT.....ER-FL, CA6535, tip: 14

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	222092 14
GTIN	4960664708284
Razred artikla	25A

Opis
Izvedba:

Izmjenjive glodače pločice s 4 oštrice i konveksnim bridovima oštrica za smanjenu silu rezanja.

Upotreba:

FL geometrija (usmjerena na površinu) prvi je izbor kod grube obrade na strojevima s malom snagom.
Ne koristiti za interpolaciju, glodanje ukapanjem i konturno glodanje ili kod strmih stijenki.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti za $a_e = 0,3 \times D$.

Tehnički opis

Posmak f_z po zubu	0,2 – 1,2 mm
Tip	S
Programirani radijus pri $a_{p\text{ maks}}$	3 mm
Kutni radijus	1,4 mm
Debljina pločica	5,56 mm
Veličina izmjenjive rezne pločice	14

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOMT140520ER-FL
Vrsta	CA6535
Rezni materijal	HM
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Inconel	prikladno	30 m/min	S
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		