



## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	091536 48
GTIN	4063479231005
Razred artikla	09Y

## Opis

### Izvedba:

Odjeća kombinira zaštitu od kemikalija s trajnim antistatičkim svojstvima u laganoj tkanini. Za specijalizirane proizvodne procese. Radne hlače. Skriveno kopčanje na gumbe. Dva bočna džepa i jedan stražnji džep s patentnim zatvaračem. Džep za ravnalo. Područje primjene: Automobilska, čelična, kemijska industrija, galvanizacija, proizvođači baterija, laboratoriji.

### Standard:

- **EN 13034 tip 6**
- **EN 1149-5**

### Napomena:

Na upit dostupno i u drugim bojama. Tablica s veličinama i međunarodnim konfekcijskim brojevima nalazi se u dijelu s informacijama na kraju kataloga i u online trgovini.

## Tehnički opis

Konfekcijska veličina DE	48
Spol	Muškarci
Sastav tkanine	99% poliester
Sastav tkanine	1 % karbonska vlakna

Gramaza materijala / debljina tkanine	235 g/m <sup>2</sup>
Pranje	95 °C šareno rublje
Odjeća prema	DIN EN ISO 1149 antistatička svojstva
Boja	antracit
Standard	EN 13034
Vrsta proizvoda	Hlače za zaštitu od kemikalija