

Garant

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	148350 5
GTIN	4067263461203
Razred artikla	11K

Opis

Izvedba:

S kaljenim steznim čeljustima i čeličnim ručkama. Za primjene na uskim mjestima jednu ručku se može odvojiti. Pojačana izvedba. Sve dimenzije s visokokvalitetnim čeličnim kućištem i čvrstim čeličnim drškama, optimiziran mehanizam za stezanje.

Tehnički opis

Ukupna duljina	700 mm
Stezni raspon ☐	7 - 20 mm
za ručni ureznik DIN 352	M12 – M33
za ručne razvrtače Ø DIN 206	9 - 26 mm
Standard	DIN 1814
Vrsta proizvoda	Alati za ureznike