

**Garant****GARANT Master Mute držač za unutarnje tokarenje, desno, Ø drške / veličina pločice: 32/11mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260326 32/11
GTIN	4067263622925
Razred artikla	29E

**Opis****Izvedba:**

Okrugla osovina bez stezne površine.

**Napomena:**

Ne stezati na području označenom s oznakom S!

**Tehnički opis**

Minimalni Ø predbušenja $D_{min}$	40 mm
Duljina izboja $L_1$	160 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 11T3..
Udaljenost vrha od osi	22 mm
Ukupna duljina L	277 mm
Ø drške $D_s$	32 mm
Kut rezne oštrice $\kappa$	93 stupanj
ISO kod držača	A32X SDUCR/L11
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 50
Serijski naziv	Master Mute
Veličina pločice	11 mm
područje koje se ne može pritezati S	192 mm
Standard	DIN 8024

Primjena	desno
Vibracija	prigušeno
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Bušeca šipka