

Garant**GARANT Master Mute držač za unutarnje tokarenje, desno, Ø drške / veličina pločice: 20/11mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260326 20/11
GTIN	4067263619802
Razred artikla	29E

Opis**Izvedba:**

Okrugla osovina bez stezne površine.

Napomena:

Ne stezati na području označenom s oznakom S!

Tehnički opis

ISO kod držača	A20X SDUCR/L11
Serijska	Master Mute
Veličina pločice	11 mm
Udaljenost vrha od osi	13 mm
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	25 mm
Ukupna duljina L	177 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 50
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 11T3..
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Duljina izboja L_1	100 mm
Ø drške D_s	20 mm
područje koje se ne može pritezati S	120 mm
Standard	DIN 8024

Primjena	desno
Vibracija	prigušeno
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Bušeca šipka