

Garant**GARANT Master Mute držač za unutarnje tokarenje, desno, Ø drške / veličina pločice: 25/09mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260044 25/09
GTIN	4067263622970
Razred artikla	29E

Opis**Izvedba:**

Okrugla osovina bez stezne površine.

Napomena:

Ne stezati na području označenom s oznakom S!

Tehnički opis

Minimalni Ø predbušenja D_{min}	32 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 50
Veličina pločice	9 mm
Ukupna duljina L	222 mm
ISO kod držača	A25X SCLCR/L09
Serija	Master Mute
Ø drške D_s	25 mm
Udaljenost vrha od osi	17 mm
Duljina izboja L_1	125 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 09T3..
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
područje koje se ne može pritezati S	155 mm
Standard	DIN 8024

Primjena	desno
Vibracija	prigušeno
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Bušeca šipka