

**Garant****GARANT Master Mute držač za unutarnje tokarenje, lijevo, Ø drške / veličina pločice: 16/07mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260327 16/07
GTIN	4067263623328
Razred artikla	29E

**Opis****Izvedba:**

Okrugla osovina bez stezne površine.

**Napomena:**

Ne stezati na području označenom s oznakom S!

**Tehnički opis**

Kut rezne oštrice $\kappa$	93 stupanj
Minimalni Ø predbušenja $D_{min}$	20 mm
Ukupna duljina L	151 mm
Ø drške $D_s$	16 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 38
Serijski naziv	Master Mute
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 0702.
Veličina pločice	7 mm
ISO kod držača	A16X SDUCR/L07
Udaljenost vrha od osi	11 mm
Duljina izboja $L_1$	80 mm
područje koje se ne može pritezati S	96 mm
Standard	DIN 8024

Primjena	lijevo
Vibracija	prigušeno
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Bušeca šipka