

**Garant****GARANT Master Mute držač za unutarnje tokarenje, poveznice, Ø drške / veličina pločice: 25/11mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260921 25/11
GTIN	4067263623465
Razred artikla	29E

**Opis****Izvedba:**

Okrugla osovina bez stezne površine.

**Napomena:**

Ne stezati na području označenom s oznakom S!

**Tehnički opis**

Ukupna duljina L	222 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 47
Veličina pločice	11 mm
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
ISO kod držača	A25X STFCL/L11
Duljina izboja L <sub>1</sub>	125 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	25 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	TC.. 1102.
Serija	Master Mute
Minimalni Ø prebušenja D <sub>min</sub>	32 mm
Udaljenost vrha od osi	17 mm
područje koje se ne može pritezati S	155 mm
Standard	DIN 8024

Primjena	poveznice
Vibracija	prigušeno
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Bušeca šipka