

Garant**GARANT Master Mute držač za unutarnje tokarenje, poveznice, Ø drške / veličina pločice: 40/16mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 260921 40/16 |
| GTIN | 4067263623489 |
| Razred artikla | 29E |

Opis**Izvedba:**

Okrugla osovina bez stezne površine.

Napomena:

Ne stezati na području označenom s oznakom S!

Tehnički opis

| | |
|--|----------------|
| Ukupna duljina L | 345 mm |
| Serija | Master Mute |
| Minimalni Ø predbušenja D_{min} | 50 mm |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | TC.. 16T3.. |
| Veličina pločice | 16 mm |
| Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj |
| ISO kod držača | A40X STFCL/L16 |
| Ø drške D_s | 40 mm |
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269028 50 |
| Udaljenost vrha od osi | 27 mm |
| područje koje se ne može pritezati S | 240 mm |
| Standard | DIN 8024 |
| Primjena | poveznice |

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Vibracija | prigušeno |
| Unutarnje hlađenje | da |
| Primjena | Uzdužno tokarenje, unutarnje |
| Vrsta proizvoda | Bušeca šipka |