

Garant**GARANT Master Mute držač za unutarnje tokarenje, poveznice, Ø drške / veličina pločice: 32/16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260921 32/16
GTIN	4067263623472
Razred artikla	29E

Opis**Izvedba:**

Okrugla osovina bez stezne površine.

Napomena:

Ne stezati na području označenom s oznakom S!

Tehnički opis

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 50
Udaljenost vrha od osi	22 mm
Ukupna duljina L	277 mm
Duljina izboja L ₁	160 mm
Ø drške D _s	32 mm
Veličina pločice	16 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	TC.. 16T3..
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Minimalni Ø predbušenja D _{min}	40 mm
Serija	Master Mute
ISO kod držača	A32X STFCL/L16
područje koje se ne može pritezati S	192 mm
Standard	DIN 8024

Primjena	poveznice
Vibracija	prigušeno
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Bušeca šipka