



Tijelo svrdla Cilindrična drška, s unutarnjim hlađenjem, 3×D, tip: 18



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 232245 18 |
| GTIN | 4045197658081 |
| Razred artikla | 22G |

Opis

Izvedba:

S unutarnjim hlađenjem.

S ravnim žljebovima.

Napomena:

Mogućnost isporuke drugih veličina na upit.

Unutarnje hlađenje: da

Broj oštrica Z: 2

Ø područja D_c: 18 - 24 mm

Korisna duljina L₁: 66,7 mm

Ø drške D_s: 25 mm

Duljina drške L_s: 56 mm

Stezni vijci: 232990 TX9

Tehnički opis

| | |
|--------------------------------|------------|
| Stezni vijci | 232990 TX9 |
| Korisna duljina L ₁ | 66,7 mm |
| Ø područja D _c | 18 - 24 mm |
| Ø drške D _s | 25 mm |
| Duljina drške L _s | 56 mm |
| Broj oštrica Z | 2 |
| izvedba | 3×D |
| Drška | ISO 9766 |

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Unutarnje hlađenje | da |
| Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |

Pribor

| | |
|---|------------|
| Torx® set vijaka 10-dijelni tip TX8 | 232990 TX8 |
| Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,2 Nm | 211750 2,2 |
| Precizni bit za Torx®, drška E 6,3 Torx® profil TX9 | 674248 TX9 |
| Torx® set vijaka 10-dijelni tip TX9 | 232990 TX9 |