

**BDMT 070304 ER-JS, PR1535, Tip: INOX****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	227149 INOX
GTIN	4960664731169
Razred artikla	25A

**Opis****Napomena:**

Orijentacijske vrijednosti primjene za  $a_e = 0,3 \times D$ . Točno  $90^\circ$  do  $a_p = 4$  mm.

**Tehnički opis**

Posmak $f_z$ po zubu	0,05 – 0,08 mm
Kutni radijus	0,4 mm
Tip	INOX
Vrsta	PR1535
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	BDMT 070304 ER-JS
Vrsta	PR1535
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Prevlaka	prevučena
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

**Podaci korisnika**

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	50 m/min	S
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		