

**Mitutoyo****Digitalni apsolutni mjerni sat Očitavanje 0,001 mm, Mjerno područje: 25mm**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	434461 25
GTIN	4946368850269
Razred artikla	44A

## Opis

### Izvedba:

Višenamjenski standardni mjerni sat. Pouzdan i lako se koristi.

- **Dvosmjerna komunikacija moguća je, npr. za parametrizaciju putem računala (Digimatic S1 sučelje).**
- **Uz ABSOLUTE sustav. Jednokratno namještanje nulte pozicije, koja ostaje apsolutnom nultom točkom sve do sljedeće zamjene baterije.**
- **Mogući su jednostavni izračun i identifikacija vršnih vrijednosti.**
- **Opremljen je funkcijom upozorenja za plan kalibracije.**
- **PROCJENA GO/±NG vrši se podešavanjem gornje i donje tolerancije.**

### Dio isporuke:

Uključujući 1 bateriju br. 081560 vel. 2032.

### Dodatni pribor:

Priključni kabel br. 497081, ticalo br. 434900; 434910; 434915.

## Tehnički opis

Mogućnost odabira očitavanja	0,0005 mm
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032

Ø kućišta	59 mm
Snaga mjerenja	≤ 1,8 N
Tip baterije	Gumb-baterija
Kalibriranje	C1
Debljina kućišta	44,2 mm
Ø stezne drške h6	8 mm
Mjerno područje	0 - 25 mm
Opskrba energijom	na bateriju
Broj sadržanih baterija	1
Odstupanje mjerenja E MPE (raspon mjerenja)	0,003 mm
Standard	Tvornička norma
Visina znakova	11 mm
Prihvat	Sučelje za Digimatic
Prihvat	USB međusklop
Osiguravanje mjerne vrijednosti	jednokratno podešavanje nulte točke
Mjerna tehnika	digitalno
Vrsta proizvoda	Mjerni sat

## Usluge

KalibriranjeMjerni sat, analogni 0,001 te digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 30 mm	023000 30
DAkKS kalibriranjeMjerni sat, analogni 0,01 i digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 100 mm	023010 100