

**Mitutoyo****Digitalni visinomjer HDS Absolute Digimatic, visina označavanja: 300mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	445136 300
GTIN	4946368859248
Razred artikla	44A

**Opis****Izvedba:**

ABSOLUTE ravnalo, nema nove postavke referentne točke nakon ponovnog pokretanja i neograničene brzine kretanja. Veliko i glatko ručno kolo. Iгла za označavanje i Digimatic izlazni podaci. Veliki LCD prikaz (visina znamenki 12 mm) za jednostavno čitanje bez pogrešaka.

**Dio isporuke:**

Uklj. 1 bateriju br. 081560 vel. 357, 1 mjerni krak s VHM pločicom br. 443510 vel 300.

**Dodatni pribor:**

Držač br. 445180, podatkovni kabel br. 497080.

**Tehnički opis**

Opskrba energijom	na bateriju
Presjek mjernih stupova	35×12 mm
Duljina površine podnožja	149 mm
Širina površine podnožja	100 mm
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 357

Granica odstupanja	0,03 mm
Visina označavanja	300 mm
Očitavanje	0,01 mm
Vijek trajanja baterije cca	20000 h
Broj sadržanih baterija	1
Standard	Tvornička norma
Visina znakova	12 mm
Prihvat	Sučelje za Digimatic
Prihvat	USB međusklop
Osiguravanje mjerne vrijednosti	jednokratno podešavanje nulte točke
Preset funkcija	da
Mjerna tehnika	digitalno
Kalibriranje	E1
Vrsta proizvoda	Visinomjer i uređaj za označavanje

## Usluge

KalibriranjeVisinomjer / naprava za označavanje visine maks. mjerno područje 300 mm	024630 300
DAkKS kalibriranjeVisinomjer / naprava za označavanje visine maks. mjerno područje 300 mm	024640 300

## Pribor

Satna baterija/specijalna baterija tip baterije 357	081560 357
Rezervni mjerni krak s VHM pločicom za visinu označavanja 300 mm	443510 300