



## Pištolf za komprimirani zrak i prskanje, podesiv Priključak za vodu



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	080253
GTIN	7391390268860
Razred artikla	08A

### Opis

#### Izvedba:

Pištolji za komprimirani zrak s kontinuiranom regulacijom protoka zraka, lagani, s više mogućnosti odlaganja i jednostavnim rukovanjem.

**Pištolf za komprimirani zrak i prskanje** s Jet-mlaznicom, **podesiva mlaznica** (točkasto do plosnato) s **podesivim protokom** (zrak: 200 – 1200 l/min, tekućina: 7– 46 l/min).

Uključujući čelični adapter za kapljevine.

#### Napomena:

**CEJN-Serija 320 odgovara eurostandardu 7.6 (Ø nazivnog 7,6 mm, Euro-profil) i kompatibilna je sa svim tekućim sustavima.**

Odgovarajuća brzozatvarajuća spojka za priključak vode pod br. 080149 vel. 1/2.

### Tehnički opis

Vrijednost protoka	200 - 1200 l/min
Vrijednost protoka za tekućinu	7 - 46 l/min
Vrijednost protoka zraka	200 - 1200 l/min
Vrsta proizvoda	Pištolf

