

Garant**Digitalni mikrometar HCT IP67 i Bluetooth, Mjerno područje: 0-25mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	421575 0-25
GTIN	4067263036654
Razred artikla	41B

Opis**Izvedba:**

Inovativni vanjski mikrometar IP67 HCT s Bluetooth 5.0 i **znamenka od 12 mm** na zaslonu visokog kontrasta. Moderni, energetske učinkoviti mjerni sustav zaslužan za dugi vijek baterija. Zbog automatskog isključivanja postiže se vrlo dugo trajanje baterije. Praktična funkcija HOLD za zamrzavanje mjerne vrijednosti za sigurno očitavanje. Kaljena, brušena mjerna vretena. Mjerne površine izrađene od tvrdog metala i zaobljene. Račna povučena prema naprijed s brzim pogonom. Lakirano čelično tijelo s toplinskom izolacijom. Mogu se izmjenjivati relativna i apsolutna mjerenja. Postavljanje na nulu moguće je u svakom položaju. Kompatibilno s dodatnom mobilnom aplikacijom HCT (Hoffmann Group Connected Tools) (besplatno dostupno za Android i iOS) i HCT Windows aplikacijom (dostupno za Windows). Može se koristiti i putem Human Interface Device (HID).

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Uključujući 1 bateriju br. 081560 vel. CR 2032.

Tehnički opis

Broj sadržanih baterija	1
Visina znakova na LCD ekranu	12 mm

Vreteno Ø	6,5 mm
IP-klasa zaštite	IP 67
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Izvedba vretena	kaljeni i brušeni
Serija	HCT
Očitavanje	0,0005 col
Tip baterije	Gumb-baterija
Kosina osovine	1 mm
Granica odstupanja	2 µm
Mjerno područje	0 - 25 mm
Kalibriranje	B1
Opskrba energijom	na bateriju
Očitavanje	0,001 mm
Izvedba mjerne površine	tvrdi metal
Bežična upotreba	HID (Human Interface Device)
Bežična upotreba	HCT Mobile App
Bežična upotreba	HCT Windows App
Standard	Tvornička norma
Očitavanje	mm / inča
Prihvat	Bluetooth prihvat
Prebacivanje s relativnog na apsolutno mjerenje i obrnuto	da
Mjerna tehnika	digitalno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mikrometar

Usluge

KalibriranjeMikrometar bez etalona maks. mjerno područje 25 mm	022000 25
DAkKS kalibriranjeMikrometar bez etalona maks. mjerno područje 100 mm	022010 100

Pribor

Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032

081560 CR2032