

Garant**Držač za unutarnje tokarenje od čelika, derecha, Ø drške / veličina pločice:
12/07mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	269988 12/07
GTIN	4067263787082
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Stezna visina L ₂	11 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Ø drške D _s	12 mm
Ukupna duljina L	140 mm
ISO kod držača	A12L SDQCR/L07
Udaljenost vrha od osi	8 mm
Duljina glave L ₁	25 mm
Minimalni Ø predbušenja D _{min}	15 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 0702..
Primjena	derecha
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Bušeca šipka

