

**Litij-ionski akumulator High Output™, 3,0 Ah, Tip baterije: MHB25****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	073801 MHB25
GTIN	4058546404499
Razred artikla	07A

**Opis****Izvedba:**

Baterije Milwaukee REDLITHIUM-ION™ **HIGH OUTPUT™**.

- **S poboljšanim hlađenjem za dulji rad i više snage.**
- **Za vrlo zahtjevne namjene s ekstremnim zahtjevima do -28 °C.**

**Tehnički opis**

Napon baterije	12 V
Vrsta baterije	Litij-ionska
Atribut imena proizvoda	3,0 Ah
Vrsta proizvoda	Baterija