

**Garant****GARANT Master eco držač za tokarenje, kratki, poveznice, Veličina drške / pločice: 20/12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250003 20/12
GTIN	4067263121152
Razred artikla	21U

**Opis****Izvedba:**

S visokoučinkovitim hlađenjem izravno na oštrici i dodatnim hlađenjem slobodnih površina.

**Napomena:**

Prijenos rashladnog sredstva moguć u kombinaciji s GARANT Master eco sustavom prihvata br. 319006 – 319136, tj. br. 317900 pri dužini drške < 125 mm. Dodatna mogućnost povezivanja putem priključka crijeva (G 1/8 cola) br. 269207 i 269208.

**Tehnički opis**

Podložna pločica	259031 49
ISO kod držača	DCLNR/L 2020H12
Ukupna duljina L	100 mm
Vijak za podlošku	259027 8
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CN.. 1204.
Veličina drške	20 mm
Veličina pločice	12 mm
Duljina glave L <sub>1</sub>	30 mm
Serijski	Master Eco
Funkcionalna širina L <sub>4</sub>	25 mm

Vilica, vijak, O-prsten	259036 22
Standard	Tvornička norma
Primjena	poveznice
Unutarnje hlađenje	da
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Primjena	Uzdužno tokarenje prema van
Primjena	Čeono tokarenje
Vrsta proizvoda	Izmjenjivi stezni držač

---

## Pribor

Vijak za podložnu pločicu tip 8	259027 8
Garnitura za stezanje tip 22	259036 22
Podložna pločica tip 49	259031 49