

**Garant****GARANT Master eco držač za tokarenje, poveznice, Veličina drške / pločice:  
20/08mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251915 20/08
GTIN	4067263122357
Razred artikla	21U

**Opis****Izvedba:**

S visokoučinkovitim hlađenjem izravno na oštrici i dodatnim hlađenjem slobodnih površina.

**Napomena:**

Prijenos rashladnog sredstva moguć u kombinaciji s GARANT Master eco sustavom prihvata br. 319006 – 319136, tj. br. 317900 pri dužini drške < 125 mm. Dodatna mogućnost povezivanja putem priključka crijeva (G 1/8 cola) br. 269207 i 269208.

**Tehnički opis**

Podložna pločica	259033 6
Serija	Master Eco
Duljina glave L <sub>1</sub>	35 mm
Vijak za podlošku	259027 9
Veličina drške	20 mm
Veličina pločice	8 mm
Vilica, vijak, opruga	259036 26
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	WN.. 0804.
ISO kod držača	DWLNLR/L 2020K08
Funkcionalna širina L <sub>4</sub>	25 mm

Ukupna duljina L	125 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	poveznice
Unutarnje hlađenje	da
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Čeono tokarenje
Vrsta proizvoda	Izmjenjivi stezni držač