

Garant**GARANT Master eco držač za tokarenje, kratki, desni, Veličina drške / pločice: 20/11mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261136 20/11
GTIN	4067263122609
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

S visokoučinkovitim hlađenjem izravno na oštirci i dodatnim hlađenjem slobodnih površina.

Napomena:

Prijenos rashladnog sredstva moguć u kombinaciji s GARANT Master eco prihvatima br. 319006 – 319136, tj. br. 317900 pri dužini drške < 125 mm. Dodatna mogućnost povezivanja putem priključka crijeva (G 1/8 cola) br. 269207 i 269208.

Tehnički opis

Serijski naziv	Master Eco
Ukupna duljina L	95 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269023 1
Veličina drške	20 mm
Veličina pločice	11 mm
ISO kod držača	SVJCR/L 2020X11
Duljina glave L ₁	35 mm
Funkcionalna širina L ₄	25 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 1103.
Standard	Tvornička norma

Primjena	desni
Unutarnje hlađenje	da
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Primjena	Uzdužno tokarenje prema van
Primjena	Čeono tokarenje
Vrsta proizvoda	Izmjenjivi stezni držač