

Garant**GARANT Master eco držač za tokarenje, poveznice, Veličina drške / pločice:
20/11mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260293 20/11
GTIN	4067263122517
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

S visokoučinkovitim hlađenjem izravno na oštrici i dodatnim hlađenjem slobodnih površina.

Napomena:

Prijenos rashladnog sredstva moguć u kombinaciji s GARANT Master eco sustavom prihvata br. 319006 – 311936, tj. br. 317900 pri dužini drške < 125 mm. Dodatna mogućnost povezivanja putem priključka crijeva (G 1/8 cola) br. 269207 i 269208.

Tehnički opis

Ukupna duljina L	125 mm
Vijak za podlošku	269013 7
Podložna pločica	269007 1
Veličina pločice	11 mm
Seriya	Master Eco
ISO kod držača	SDJCR/L 2020K11
Duljina glave L ₁	30 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 11T3..
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269023 3
Funkcionalna širina L ₄	25 mm

Veličina drške	20 mm
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	poveznice
Unutarnje hlađenje	da
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Čeono tokarenje
Vrsta proizvoda	Izmjenjivi stezni držač