

**Garant****GARANT Master eco držač za tokarenje, poveznice, Veličina drške / pločice:  
25/11mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260293 25/11
GTIN	4067263122524
Razred artikla	21U

**Opis****Izvedba:**

S visokoučinkovitim hlađenjem izravno na oštirci i dodatnim hlađenjem slobodnih površina.

**Napomena:**

Prijenos rashladnog sredstva moguć u kombinaciji s GARANT Master eco sustavom prihvata br. 319006 – 311936, tj. br. 317900 pri dužini drške < 125 mm. Dodatna mogućnost povezivanja putem priključka crijeva (G 1/8 cola) br. 269207 i 269208.

**Tehnički opis**

Serija	Master Eco
Funkcionalna širina L <sub>4</sub>	32 mm
Duljina glave L <sub>1</sub>	30 mm
Ukupna duljina L	150 mm
ISO kod držača	SDJCR/L 2525M11
Vijak za podlošku	269013 7
Veličina drške	25 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269023 3
Veličina pločice	11 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 11T3..

Podložna pločica	269007 1
Standard	Tvornička norma
Primjena	poveznice
Unutarnje hlađenje	da
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Čeono tokarenje
Vrsta proizvoda	Izmjenjivi stezni držač