

**Brzoizmjenjiva stezna glava, ER-Synchro, BT 40, za veličinu ER čahura: 25****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	338193 25
GTIN	4067263558972
Razred artikla	32P

Opis**Izvedba:**

- S minimalnom duljinom prilagodbe (MDP), uz pomoć prigušnog elementa.
- Unutarnji dovod rashladnog sredstva do 50 bara.
- Povećanje vijeka trajanja ureznika / uvaljivača navoja.

Upotreba:

- Na obradnim centrima sa sinkronim vretenom.
- Za izjednačenje razlika uspona ureznika / sinkronog vretena.
- Za izjednačenje tolerancija uspona nareznog svrdla.

Dodatni pribor:

Stezne čahure za ureznike br. art. 309399 i 309447.

Povlačni vijak br. 308760 – 308806.

Napomena:

Ne odmašćivati brzoizmjenjivu steznu glavu.

Tehnički opis

Vanjski \varnothing D	45 mm
Kompenzacija duljine na tlak	0,5 mm
Duljina izboja A-dimenzija	100 mm
Kompenzacija duljine na vlak	0,5 mm
Unutarnji \varnothing d ₁	42 mm
Područje reza navoja	M6 – M20

Prihvat	BT 40
Norma prihvata	ISO 7388-1
Unutarnje hlađenje	da, s maks. 50 bara
Oblik	AD
Vrsta proizvoda	Brzoizmjenjiva stezna glava