

**PU pleteno crijevo, plavo, Duljina 25 m, Unutarnji Ø crijeva (nazivna širina): 13mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	080221 13
GTIN	7391390300461
Razred artikla	08A

**Opis****Izvedba:**

Jako lagano, fleksibilno PU-crijevo otporno na trošenje. Izvanredni otpor na ulje, sredstva za otapanje i nevodene otopine. Radni tlak 16 bari.

Crijevo s poliesterskim pojačanjem. Temperaturno područje –15 °C do 60 °C.

**Tehnički opis**

Vanjski Ø crijeva	18 mm
Materijal	PU pleteno crijevo
Duljina crijeva	25 m
Unutarnji Ø crijeva (nazivna širina)	13 mm
Boja	plava
maksimalan radni tlak	16 bar
Atribut imena proizvoda	Duljina 25 m
Vrsta proizvoda	Crijevo

