

HEDI

Kolut za namatanje kabela od pune plastike, Tip: 50R



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081103 50R
GTIN	4003644024186
Razred artikla	08B

Opis

Izvedba:

HEDI® motalice za kabele predstavljaju kvalitetu „Made in Germany“ i dugi vijek trajanja. Tijelo motalice posebno je dizajnirano za optimalno vođenje kabela. Integrirana sklopka za zaustavljanje rotacije sprječava slučajno okretanje. Sve motalice kabela opremljene su prekidačima za termalno isključivanje.

Kompaktni i visokokvalitetni HEDI® plastični bubnjevi za kablove s promjerom bubnja od 250 mm, s ergonomskim i sigurnosnim karakteristikama.

- **Nagib od 7 stupnjeva za veći razmak od tla i udobno nošenje.**
- **Uklonjivi nosač kablova i vodilica za optimalno usmjeravanje kablova.**
- **Moguća je jednostavna montaža na zid.**

Odobreno za kratkotrajnu primjenu na otvorenom.

Funkcija:

IP44: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od prodora stranih tijela od $\varnothing > 1$ mm, ali alate i žice treba držati podalje.

Tehnički opis

Dostupan sustav za dijagnostiku	da
---------------------------------	----

Materijal za kućišta	Plastika
Razred kabla	H05RR-F
Nazivna snaga, odrolano	3500 (16 A) W
Struktura kabla	3G1,5
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Duljina kabla	50 m
Boja kabla	crna
IP-klasa zaštite	IP 44
Broj utičnica	3
Nazivni napon	250 V
Materijal kabla	Guma
Vrsta proizvoda	Motalica za kabele