

## HEDI

### Motalica za kabele od pune plastike za F, B, PL i CZ, Tip: 25V



#### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081119 25V
GTIN	4003644024827
Razred artikla	08B

#### Opis

##### Izvedba:

HEDI® označava kvalitetu motalica za kabele „Made in Germany“ i dugi vijek trajanja. Tijelo motalice posebno je dizajnirano za optimalno vođenje kabela. Integrirana sklopka za zaustavljanje rotacije sprječava slučajno okretanje. Sve motalice kabela opremljene su prekidačima za termalno isključivanje.

Povoljna HEDI® plastična motalica za kabele s promjerom bubnja od 250 mm.

- **Nagib od 3 stupnjeva za veći razmak od tla i udobno nošenje.**
- **Moguća je jednostavna montaža na zid.**

S utičnicama za **Francusku, Belgiju, Poljsku i Češku.**

##### Funkcija:

IP20: Postoji zaštita od prodora stranih tijela s  $\varnothing < 12$  mm, ali treba izbjegavati kontakt, a osim toga nema zaštite od vode.

#### Tehnički opis

Nazivni napon	250 V
Boja kabela	crvena
IP-klasa zaštite	IP 20

Nazivna snaga, odrolano	3500 (16 A) W
Struktura kabla	3G1,5
Broj utičnica	4
Materijal za kućišta	Plastika
Materijal kabla	PVC
Duljina kabla	25 m
Dostupan sustav za dijagnostiku	ne
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Razred kabla	H05VV-F
Vrsta proizvoda	Motalica za kabele