

**Garant**

**Stezna glava za ravne površine oblik AD s rupama rashladnog kanala, BT 30 A = 100, Ø stezanja D1: 16mm**



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	302591 16
GTIN	4067263983958
Razred artikla	31A

### Opis

#### Izvedba:

Svi drške čvrsto zavijene (nepokretne). Kvaliteta balansiranja G2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>. **S kanalima rashladnog sredstva koji se mogu zatvoriti.**

#### Upotreba:

Za prihvat alata s bočnim brušenim površinama tj. weldon prema DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

#### Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. 308760 – 308802, ključ za povlačni vijak br. 308820 / 308835.

### Tehnički opis

Rezervni stezni vijak 309900	16
Vanjski Ø D	48 mm
Duljina izboja A-dimenzija	100 mm
Stezni Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Prihvat	BT 30 A = 100
Standard	DIN 6359
Norma prihvata	JIS B6339
Norma prihvata	ISO 7388-2

Oblik	AD
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine