

Garant
Kombinirani držač za nasadna glodala i glodače glave oblik ADB, BT 40 kratko, Ø trna d1: 13mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	302895 13
GTIN	4067263002574
Razred artikla	31A

Opis
Izvedba:

Konusna drška, vijenac i dosjedna površina brušeni po obodu.

Sve drške tvrdo tokarene (nepokretne!). Kvaliteta balansiranja G2,5 / 25000min⁻¹. Oblik ADB.

Upotreba:

S klinom, za glodače glave s utorom , npr. DIN 841.
S prstenom, za glodače glave s poprečnim utorom DIN 1880 i glodače glave prema DIN 1830.

Dio isporuke:

Uključuje klin, prsten i pritezni vijak za glodaču glavu.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. 308760 – 308802. Specijalni ključ br. 309840.

Napomena:

Unutarnje hlađenje moguće je samo s odgovarajućim priteznim vijkom br. 309861.

Tehnički opis

Vanjski Ø D	27 mm
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861	13
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840	13
Duljina izboja A-dimenzija	55 mm
Rezervni prihvatni prsten br. 309870	13

Prihvat	BT 40 kratko
Standard	DIN 6358
Norma prihvata	ISO 7388-2
Norma prihvata	JIS B6339
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 5 μm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Držać za glodala