

**X.L...SR-D, SC3025, veličina izmjenjive rezne pločice: 09mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 221933 09 |
| GTIN | 4059782505742 |
| Razred artikla | 28E |

Opis**Izvedba:**

Posebno debele izmjenjive rezne pločice s brušenom Wiper oštricom.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti za $a_e = 0,3 \times D$.

Tehnički opis

| | |
|---|-----------------|
| Veličina izmjenjive rezne pločice | 09 |
| Tip | GG |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | XDLW090408-SR-D |
| Programirani radijus pri $a_{p \text{ maks}}$ | 2,01 mm |
| Kutni radijus | 0,8 mm |
| Vrsta | SC3025 |
| Rezni materijal | HM |
| Posmak f_z po zubu | 0,3 - 2 mm |

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Broj zamjena/oštrica | 4 |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V_c | ISO kod |
|-------|--------------|-----------|---------|
| GG(G) | prikladno | 260 m/min | K |
| suho | prikladno | | |
| Zrak | prikladno | | |